

Mini+ LIFTPLAQ®

LE LÈVE-PLAQUE MAGNÉTIQUE

FABRICADA EN FRANCIA 

LA HERRAMIENTA DE SUS NECESIDADES

El **MINI-LIFTPLAQ®+** es el resultado de una reflexión basada en la **retroalimentación** de los principales actores de las redes secas y húmedas (construcción, telecomunicaciones y servicios de infraestructura). Este mini elevador de placas permite manipular placas y tapas de **forma segura**, sin tocarlas y sin esfuerzo, y satisface sus necesidades de **productividad, maniobrabilidad y potencia**.

Combina ligereza, ahorro de tiempo y seguridad, y contribuye a reducir los riesgos de accidentes y promueve la prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME).

Fabricado en Francia, garantizamos un servicio postventa de calidad para asegurar la reparabilidad y la longevidad del producto.



DEMOSTRACIÓN
VIDEO



UNA EXCELENTE RELACIÓN PESO-POTENCIA

El ensamblaje de imanes del **MINI-LIFTPLAQ®+** permite al usuario manipular de forma segura placas y tapas de todas las formas (hasta 590 kg en condiciones óptimas*).

El **MINI-LIFTPLAQ®+** se puede transportar fácilmente a cualquier lugar y a largas distancias, gracias a su peso ligero de 4 kg y a su mango retráctil.

* Pruebas de atracción realizadas en una placa perfectamente lisa, con un grosor de 1.5 cm.

La atracción de potencia puede variar según el grosor, el material, la configuración y la limpieza de la placa.



UNA HERRAMIENTA FÁCIL DE USAR

El **MINI-LIFTPLAQ®+** permite intervenir rápidamente en las redes subterráneas porque es **ligero y compacto**. Su mango telescópico, ajustable en 3 alturas, **se adapta al tamaño del operador**, lo que contribuye a **respetar los gestos y posturas correctas diariamente**.

El tope de liberación, fácil de ubicar, permite separar la herramienta de la placa de forma rápida y segura.

UN MINI LEVANTA-PLACA POTENTE & LIGERO

DIMENSIONES DEL MINI-LIFTPLAQ®+

- ✓ **Altura** con el mango plegado : 495 mm
- ✓ **Tamaño** del imán : 250 x 155 mm
- ✓ **Ancho** en las asas : 390 mm
- ✓ **Peso** : 4 kg



USO



ETAPA 1
Ajustar el mango con el botón de ajuste



ETAPA 2
Colocar el imán en el borde, levantar ligeramente y tirar, deslizando la placa por el suelo



ETAPA 3
Para desenganchar el imán, bajar el mango contra el tope de liberación



ETAPA 4
Posibilidad de manipular con **2 MINI-LIFTPLAQ®+**

